


accouplement EAMC-67-62-24-25

N° de pièce: 3187895

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	24 mm
Diamètre de support 2	25 mm
Taille	67
Longueur nominale	62 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	280 kgmm ²
Couple transmissible	143 Nm
Poids du produit	435 g
Note sur la matière	Conforme RoHS