

Fixation par pattes HNG-100

N° de pièce: 32952

Produit de fin de série

[pour vérins DNG, DNGU.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2015. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	100
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Conforme à la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	1.250 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matériau Fixation	Acier zingué
Information matériau vis	Acier zingué