


# clapet anti-retour H-1/8-A/I

N° de pièce: 3324

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode de fixation	Pose de conduites
Débit nominal normal	280 l/min
Pression de service MPa	0,04 ... 0,8 MPa
Pression de service	0,4 ... 8 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	Laiton
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	21 g
Matériau joints	NBR