


# fixation par pattes DAMH-Q12-12

N° de pièce: 3371842

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                         | Valeur                          |
|---|---------------------------------|
| Taille                                  | 12                              |
| Position de montage                     | indifférent                     |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS                         | VDMA24364-B2-L                  |
| Température ambiante                    | 0 ... 60 °C                     |
| Couple de serrage max.                  | 2,4 Nm                          |
| Poids du produit                        | 79 g                            |
| Mode de fixation                        | à trou débouchant               |
| Note sur la matière                     | Conforme RoHS                   |
| Matériau équerre                        | Acier zingué                    |