


fixation par pattes DAMH-Q12-32

N° de pièce: 3371845

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Couple de serrage max.	8 Nm
Poids du produit	287 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau équerre	Acier zingué