


unité de fin de chaîne cinématique ERMH-11-P-E17-100

N° de pièce: 3383156

Produit de fin de série

FESTO

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	11
Conception	Module rotatif électromécanique avec passage d'air
Position de montage	indifférent
Angle de rotation	ininterrompu
Rapport de réduction	30:1
Couple nominal	1,8 Nm
Répétitivité	±0,01 °
Force axiale max.	300 N
Poids du produit	1.320 g
Facteur de marche	100 %
Courant nominal moteur	0,74 A
Type de moteur	Servomoteur
Diamètre nominal	4 mm
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Débit nominal normal	350 l/min
Vitesse de sortie max.	200 1/min
Tension de service nominale CA	230 V
Puissance nominale du moteur	22,1 W
Courant de crête	1,5 A
Couple de basculement statique max.	40 Nm
Couple de crête	4,5 Nm
Moment d'inertie de charge admissible	0,006 kgm2
Raccord pneumatique	G1/8
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 40 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS