


unité de fin de chaîne cinématique ERMH-11-P-E17-30

N° de pièce: 3385154

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	11
Conception	Module rotatif électromécanique avec passage d'air
Position de montage	indifférent
Angle de rotation	ininterrompu
Rapport de réduction	30:1
Couple nominal	1,8 Nm
Répétitivité	±0,01 °
Force axiale max.	300 N
Poids du produit	1.298 g
Facteur de marche	100 %
Courant nominal moteur	0,74 A
Type de moteur	Servomoteur
Diamètre nominal	4 mm
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Débit nominal normal	350 l/min
Vitesse de sortie max.	200 1/min
Tension de service nominale CA	230 V
Puissance nominale du moteur	22,1 W
Courant de crête	1,5 A
Couple de basculement statique max.	40 Nm
Couple de crête	4,5 Nm
Moment d'inertie de charge admissible	0,006 kgm2
Raccord pneumatique	G1/8
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 40 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS