



cellule OU OS-1/2

N° de pièce: 3427

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction OU
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal	5.000 l/min
Pression de service	1 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Diamètre nominal	12 mm
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique 3	G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS