



réducteur d'échappement GRE-3/8

N° de pièce: 35310

FESTO

à silencieux intégré en bronze fritté pour régler le débit d'échappement sur certains types de distributeur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de réducteur d'échappement avec silencieux
Raccord pneumatique 1	G3/8
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	2.000 l/min
Débit normal 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 2.000 l/min
Pression de service	0 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 70 °C
Couple de serrage max.	15 Nm
Poids du produit	50 g
Matériau tourillon vissé	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis de réglage	Laiton