


embase de montage VAME-S7-P-N-V14-A

N° de pièce: 3581412

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	M5 Schéma des connexions NAMUR
Raccord pneumatique 2	Flasque 1/4 Schéma des connexions NAMUR
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau plaque	Revêtement aluminium