

# raccord cannelé N-1/8-P-6

N° de pièce: 3605

FESTO

avec joint.



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur   |
|---|--|
| Diamètre nominal                                  | 4,5 mm   |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté        | Bague d'étanchéité   |
| Position de montage                               | indifférent  |
| Forme   | Forme droite   |
| Taille du bidon                                   | 10   |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 16 bar   |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage     | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 2 - Effets de corrosion moyens   |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Température ambiante                              | -10 ... 60 °C  |
| Couple de serrage max.                            | 5 Nm   |
| Poids du produit                                  | 3,33 g   |
| Raccord pneumatique 1                             | Filetage G1/8  |
| Raccord pneumatique 2                             | pour diamètre intérieur de tuyau 6 mm  |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS  |
| Matériau corps                                    | Aluminium anodisé  |