

câble de connexion NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

N° de pièce: 3673475

FESTO

pneumatique/électrique pour vérin linéaire DFPI-...-E-...P, longueur 0,6 m.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur du tuyau de protection	0,6 m
Position de montage	indifférent
Utilisation a l'extérieur	C1 - sites protégés des intempéries
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Humidité relative de l'air	5 - 100 % condensant
Degré de protection	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 60 °C
Connexion électrique 1	Raccord droit, 3 pôles extrémité nue, 3 fils
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Raccord pneumatique	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Rayon de courbure de câble min.	100 mm
Structure du câble	3x0,75
Poids du produit	280 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau gaine de protection	PA
Matériau raccord de tuyau de protection	PA
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau joints	TPE