


carter d'accouplement EAMK-A-E17-30

N° de pièce: 3780304

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	62 mm
Diamètre de support 2	62 mm
Longueur nominale	49,5 mm
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Température ambiante	10 ... 40 °C
Poids du produit	1.010 g
Note sur la matière	Conforme RoHS