

Tuyau plastique PL-3-NT

N° de pièce: 3856

FESTO

pour raccords CK et N (agr e pour l'alimentaire).
La pression max. est admissible   la temp rature max.



Fiche technique

Caract�ristique	Valeur
Diam�tre ext�rieur	4,3 mm
Rayon de courbure important pour le d�bit	18 mm
Diam�tre int�rieur	3 mm
Pression de service en fonction de la temp�rature	-0,95 ... 9 bar
Fluide de service	Air comprim� selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Agr�ment contact alimentaire	FDA 2002/72/EG
Temp�rature ambiante	-30 ... 60 �C
Agr�ment	T�V
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0068 kg/m
Couleur	nature
Duret� Shore	D 42 +/-3
Note sur la mati�re	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information mati�re tuyau	PE