


Doigts de pince adaptatifs DHAS-GF-80-U-BU

N° de pièce: 3998964

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	80
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	10 ... 50 °C
Poids du produit	13 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau mors	TPE-U(PU)