

Raccord rapide en T TCX-3/8-PX-9

N° de pièce: 4046

FESTO

Pour tuyaux Flexopneu PX.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	8 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G3/8 PK-9 avec écrou-raccord
Information matière corps	Aluminium