



# bloc OU OS-PK-3-6/3

N° de pièce: 4232

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction OU
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Mode de fixation	Montage sur face avant
Débit nominal normal	100 l/min
Pression de service	1,6 ... 8 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	POM
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Diamètre nominal	2,5 mm
Position de montage	indifférent
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	90 g
Raccord pneumatique 3	PK-3
Matériau joints	NBR