



électrodistributeur JMFH-5-PK-3

N° de pièce: 4447

FESTO

avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles.

Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable
Débit nominal normal	105 l/min
Pression de service	2 ... 8 bar
Conception	Siège plat
Diamètre nominal	2,5 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Temps de commutation Inversion	13 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 40 °C
Poids du produit	380 g
Mode de fixation	sur embase sur cadre de montage à trou débouchant au choix :
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Raccord pneumatique 3	PK-3
Raccord pneumatique 4	PK-3
Raccord pneumatique 5	PK-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Aluminium anodisé
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium anodisé