


Raccord rapide CX-1/4-PX-4

N° de pièce: 4454

FESTO

Pour tuyaux Flexopneu PX.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3,5 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/4 PK-4 avec écrou-raccord
Information matière corps	Aluminium