


# limiteur de débit unidirectionnel GRF-PK-3X2

N° de pièce: 4566

FESTO

avec embase 2n et raccord cannelé pour tuyau DN 3.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	45 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	45 l/min
Pression de service	0,5 ... 8 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	145 g
Matériau vis de réglage	Laiton