


raccord union cannelé RTU-PK-3/3

N° de pièce: 4805

FESTO

avec raccord cannelé pour tuyaux plastiques type PP, PU, PR.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2,5 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton