


flasque emboîtable DARF-Q12-40

N° de pièce: 4886225

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Couple de serrage max.	5,9 Nm
Poids du produit	155 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau flasque	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau vis	Acier galvanisé