

Tuyau plastique PC-6-BL

N° de pièce: 5030

FESTO

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	12 mm
Rayon de courbure important pour le débit	32,5 mm
Diamètre intérieur	6 mm
Pression de service en fonction de la température	0 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré
Température ambiante	-10 ... 35 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,105 kg/m
Couleur	bleu
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	PVC-P