

accouplement EAMD-42-40-18-16X25

N° de pièce: 5056644

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|----------------------|
| Diamètre de support 1 | 18 mm |
| Diamètre de support 2 | 16 mm |
| Taille | 42 |
| Longueur nominale | 40 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Vitesse de rotation max. | 6.000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -25 ... 60 °C |
| Moment d'inertie | 39 kgmm ² |
| Couple transmissible | 17 Nm |
| Poids du produit | 192 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |