

chape de pied LN-50

N° de pièce: 5149

FESTO

pour fixation orientable de vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	50
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	323 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Acier traité