

tuyau plastique PUN-V0-10X1,5-GE

N° de pièce: 525460

FESTO

ignifuge



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	10 mm
Rayon de courbure important pour le débit	54 mm
Diamètre intérieur	7 mm
Rayon de courbure min.	20 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,7 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 7 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 101,5 psi
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Test de résistance au feu du matériau	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Remarque sur la température ambiante	For unpressurised use up to 90 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,051 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 10 mm
Couleur	jaune
Note sur la couleur	Variation de la couleur originelle en raison de la protection ignifuge
Dureté Shore	D 54 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)