


# Bloc de raccordement VIGK-04-D-1-3/8

N° de pièce: 525569

FESTO

pour terminal de distributeurs 04, gros débit, distributeurs ISO taille 1,  
(G 3/8)



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	ISO 5599-2
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord pneumatique 3	G1/2
Raccord pneumatique 4	G3/8
Raccord pneumatique 5	G1/2
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression