


# Bloc de raccordement VIGI-04-D-2-1/2

N° de pièce: 525571

FESTO

pour terminal de distributeurs



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	10 mm
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	G1/8
Raccord de pilotage 14	G1/8
Raccord pneumatique 3/5 groupé	G3/4
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G1/2
Raccord pneumatique 4	G1/2
Raccord pneumatique 5	G3/4
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression