



# Capteur de proximité SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

N° de pièce: 525909

FESTO

électrique, sans contact, NPN, pour actionneurs à rainure de 8 pour capteur, pose par le haut, avec câble.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Sortie TOR	NPN
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Longueur de câble	2,5 m
Connexion électrique	à 3 conducteurs Câble
Forme	pour rainure en T
Résistance aux courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Temps de désactivation	7 ms
Temps d'activation	$\leq 0,2$ ms
Pouvoir de coupure DC max.	3 W
Courant résiduel	0,1 mA
Chute de tension	1,8 V
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	30 g
Reproductibilité de la valeur de commutation	+/- 0,1 mm
Mode de fixation	bloqué dans la rainure en T
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière corps	PA
Information matière gaine de câble	PUR