

# ventouse ESS-50-GT-G1/4-I

N° de pièce: 525978

FESTO

facilement échangeable,



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	8 mm
Rayon de pièce R min.	40 mm
Diamètre nominal	2,5 mm
Diamètre de ventouse	50 mm
Volume de ventouse	11,2 cm <sup>3</sup>
Position de montage	indifférent
Forme de la ventouse	Rond profond
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Pression de service nominale	-0,7 bar
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Force de maintien à la pression de service	97 N
Force latérale à pression de service nominale	30 N
Poids du produit	18 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	G1/4
Couleur	rouge brun
Dureté Shore	72 +/- 5
Matériau tourillon vissé	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	Vulkollan®