

ventouse ESS-40-BT-G1/4

N° de pièce: 525992

FESTO

facilement échangeable,



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compensateur de hauteur de porte-ventouse | 9 mm |
| Rayon de pièce R min. | 35 mm |
| Diamètre nominal | 2,5 mm |
| Diamètre de ventouse | 40 mm |
| Volume de ventouse | 9,8 cm ³ |
| Position de montage | indifférent |
| Forme de la ventouse | Cylindrique, soufflet x1,5 |
| Pression de service | -0,95 ... 0 bar |
| Pression de service nominale | -0,7 bar |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Température ambiante | -10 ... 80 °C |
| Force de maintien à la pression de service | 59 N |
| Force latérale à pression de service nominale | 22 N |
| Poids du produit | 20,5 g |
| Mode de fixation | Via raccord de vide |
| Raccord de vide | G1/4 |
| Couleur | rouge brun |
| Dureté Shore | 72 +/- 5 |
| Matériau tourillon vissé | Alliage d'aluminium |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau ventouse | Vulkollan® |