


Kit de manomètre DPA-63-10-MA-SET

N° de pièce: 526096

FESTO

pour surpresseur



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale manomètre	40
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	fileté
Pression de service	10 bar
Classe de précision de mesure	2,5
Degré de protection	IP43
Température ambiante	5 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/8
Poids du produit	250 g