

# manodétendeur LR-N1/8-D7-MICRO

N° de pièce: 526265



Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

avec plaque taraudée et manomètre.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Position de montage	indifférent
Pression de service	1 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,3 bar
Débit nominal normal	450 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	110 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec équerre-support au choix :
Raccord pneumatique 1	1/8 NPT
Raccord pneumatique 2	1/8 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Alliage d'aluminium
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau diaphragme	NBR