

filtre-manodétendeur

LFR-1/8-D-7-5M-MICRO

N° de pièce: 526277



Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[avec plaque taraudée et manomètre, purgeur de condensats manuel.](#)

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre
Quantité max. de condensat	3 cm ³
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,3 bar
Débit nominal normal	210 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	124 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau cuve	PC