

filtre

LF-1/8-D-5M-MICRO-H

N° de pièce: 526300



Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[avec plaque taraudée, purgeur de condensats semi-automatique.](#)

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	semi-automatique
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Quantité max. de condensat	3 cm ³
Pression de service	1 ... 10 bar
Débit nominal normal	290 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	64 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau filtre	PE
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	PC