

Câble de résolveur KRES-AC-15

N° de pièce: 526745

FESTO

pour servomoteurs MTR-AC-55/70/100.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Degré de protection	IP54
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-20 ... 70 °C
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Rayon de courbure de câble min.	100 mm
Structure du câble	3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ² blindé
Longueur de câble	15 m
Information matière gaine de câble	PUR