



unité de blocage KEC-20

N° de pièce: 527493

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Mode de blocage avec sens de fonctionnement	des 2 côtés Blocage par ressort, déblocage par air comprimé
Pression de service	3,8 ... 10 bar
Pression minimale de détachement	3,8 bar
Rond à brider	20 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force de maintien statique	3.200 N
Poids du produit	4.515 g
Mode de fixation	taraudé avec accessoires
Raccord de déblocage unité de blocage	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau ressort	Acier fortement allié
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau mors	Acier à outil
Matériau piston	Alliage d'aluminium