

# Unité de conditionnement FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO

N° de pièce: 527870



Produit de fin de série

FESTO

avec plaque taraudée, sans manomètre, purgeur de condensats manuel.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Position de montage	vertical
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Pression de service	1 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Débit nominal normal	140 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	123 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec équerre-support au choix :
Raccord pneumatique 1	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	NPT1/8-27
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Information matière cuve	PC