

unité de conditionnement FRC-QS4-D-7-5M-MICRO

N° de pièce: 527876

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Embase avec raccord instantané, avec manomètre, purgeur de condensats manuel.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de condensat	3 cm ³
Finesse du filtre	5 µm
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,3 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:--]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	149 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	QS-4
Raccord pneumatique 2	QS-4
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau cuve	PC