

unité de conditionnement FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H

N° de pièce: 527883



Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Embase avec raccord instantané, sans manomètre, purgeur de condensats semi-automatique.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Purgeur de condensat	semi-automatique
Conception	Filtre-détendeur sans manomètre Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de condensat	3 cm ³
Finesse du filtre	5 µm
Affichage de pression	préparé pour M5
Pression de service	1 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,3 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:--]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	139 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	QS-6
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau cuve	PC