



Lubrificateur MS6-LOE-3/8-R-Z

N° de pièce: 529784

FESTO

cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, sens de passage de droite à gauche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de remplissage d'huile	75 cm ³
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Pression de service	1 ... 16 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	50 l/min
Débit nominal normal	5.300 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	0 ... 60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	600 g
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	PC