

Câble moteur KMTRE-ST42-10

N° de pièce: 530075

FESTO

pour la connexion du module linéaire électrique HME au contrôleur de moteur SFC-LAC.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Degré de protection	IP67
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-20 ... 70 °C
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Rayon de courbure de câble min.	80 mm
Structure du câble	7 x 0,34 mm ² blindé
Longueur de câble	10 m