

# Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4-FRC8:J4M1

N° de pièce: 531123

FESTO

Combinaison de filtre, manodétendeur et lubrificateur, pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats automatique, sens d'écoulement de gauche à droite.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à serrure intégrée
Position de montage	vertical +/- 5°
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre Lubrificateur proportionnel standard
Finesse du filtre	5 µm
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire à reflux
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1,5 ... 12 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 12 bar
Débit nominal normal	850 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Température du fluide	5 ... 60 °C
Température ambiante	5 ... 60 °C
Poids du produit	500 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	PC