


fiche mâle KS2-CN-4-S

N° de pièce: 531664
Produit de fin de série

FESTO

pour accouplement de tuyau auto-obturant, traversée de cloison
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2,7 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	110 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poids du produit	16 g
Raccord pneumatique 1	CN-4
Note sur la matière	Conforme RoHS