

fiche mâle KSS6-CK-13


N° de pièce: 531699

Produit de fin de série

FESTO

[pour accouplement de sécurité auto-obturant selon ISO 4414](#)

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7,85 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.697 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	BIA TÜV
Poids du produit	50 g
Raccord pneumatique 1	CK-13
Note sur la matière	Conforme RoHS