


fiche FBS-SUB-9-BU-IB-B

N° de pièce: 532218

FESTO

pour Interbus



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	20 mm
Hauteur	62 mm
Longueur	61 mm
Protocole	Interbus
Fonctions additionnelles	Pont RBST intégré
Poids du produit	60 g
Interface de bus de terrain	1x 5 bornes à ressort
Diamètre de câble admissible	5 ... 10 mm
Degré de protection	IP65 IP67 monté selon IEC 60529
Température ambiante	0 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA
Matériau écrou-raccord	Laiton
Matériau vis	Acier
Matériau joints	NBR