

# combinaison de filtres fins LFMBA-1/4-D-MINI-DA-A

N° de pièce: 532874

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Cartouche filtrante 0,01 µm, avec cuve de protection métallique, affichage de la pression différentielle, purgeur de condensat automatique.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	0,01 µm
Pouvoir de séparation du filtre	99,9999 %
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Filtre à fibres
Quantité max. de condensat	22 ml
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression de service	1,5 ... 12 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [1:7:2] Gaz inertes
Température du fluide	1,5 ... 60 °C
Teneur résiduelle en huile	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	651 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau filtre	Fibre de silicate de bore
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Matériau cuve	PC