


# prise secteur NTSD-WD-11

N° de pièce: 533119

FESTO

pour terminaux de distributeurs.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Position de montage	indifférent
Poids du produit	34 g
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur femelle coudé Borne à vis
Plage de tension de service CA	$\leq 250$ V
Courant admissible	16 A
Presse-étoupe	Pg11
Diamètre de câble admissible	5 ... 11 mm
Section de raccordement	2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	PBT
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre Laiton