


bride de moteur EAMF-A-64A/C-80G

N° de pièce: 533139

FESTO

pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Code d'interface, moteur	80G
Code d'interface, carter de couplage	64A 64C
Note sur la matière	Conforme RoHS