


# raccord coudé QBL-1/4-3/8-U-M

N° de pièce: 533240

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe.



## Fiche technique

| Caractéristique                                        | Valeur                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                   |
| Diamètre nominal                                       | 0,315 "                                    |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté             | Revêtement                                 |
| Forme                                                  | Forme coudée                               |
| Taille du bidon                                        | 5                                          |
| Pression de service sur la plage de température totale | 0,095 ... 1 MPa                            |
| Pression de service plage de température complète      | 0,95 ... 10 bar                            |
| Pression de service sur la plage de température totale | 13,775 ... 145 psi                         |
| Classification maritime                                | Voir certificat                            |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage          | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                | 1 - Faibles effets de corrosion            |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-Zone III                         |
| Température ambiante                                   | 0 ... 60 °C                                |
| Poids du produit                                       | 1,086 oz                                   |
| Mode de fixation                                       | Tête hexagonale, cote sur plats 17         |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage R1/4                              |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour diamètre extérieur de tuyau de 3/8"   |
| Température ambiante Fahrenheit                        | 32 ... 140 °F                              |
| Couleur de la bague de déverrouillage                  | gris                                       |
| Note sur la matière                                    | Conforme RoHS                              |
| Matériau corps                                         | PBT                                        |
| Matériau joint fileté                                  | NBR                                        |
| Matériau bague de démontage                            | POM                                        |
| Matériau collier de serrage                            | Acier fortement allié inoxydable           |